

Мрежов филтър CADF-C15-11A-P3

Номер на част: 3947275

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	47 mm
Височина	70 mm
Дължина	231 mm
Монтажно положение	свободна конвекция
Работно напрежение	520/300 V
Входен ток	16 A
Мрежова честота	50 Hz...60 Hz
Одобрение	ENEC UL - Recognized (OL) с UL - Recognized (OL)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	900 g
Начин на закрепване	Монтажна плоча, завинтена
Указание за материала	Съответствие с RoHS