

Мини шейна DGSC-6-10-P-L

Номер на част: 569793

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	10 mm
Ø на буталото	6 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Носач
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Кинематика на носача
Разпознаване на позиция	без
Работно налягане	0.1 MPa...0.6 MPa 1 бар...6 бар 14.5 psi...87 psi
Точност при повторение	0,2 mm
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	10 °C...50 °C
Макс. сила F _y	20 Б
Макс. сила F _z	20 Б
Макс. момент M _x	0.3 Nm
Макс. момент M _y	0.4 Nm
Макс. момент M _z	0.4 Nm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	12.7 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	17 Б
Движеща се маса	17 g
Тегло на продукта	42 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба и пасван щифт
Пневматична връзка	M3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	POM

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR
Материал водач	високолегирана стомана
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема