


Bus-възел STEU-CO

Номер на част: 570038

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	CANopen
Размери Ш x Д x В	40 mm x 91 mm x 50 mm
Размер на растерната решетка	40 mm
Начин на закрепване	върху електрическо свързване на електрическа клемна плоча
Тегло на продукта	90 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние неизползваните връзки са затворени
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	PS: Работно напрежение захранване на електрониката и на товара X1: Състояние на системата модул на I-Port 1 X2: Състояние на системата модул на I-Port 2
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	IO: състояние входове/изходи MNS: Състояние на мрежата
Диагностика	Грешка в комуникацията Диагностика на системата Ниско напрежение
Контролни елементи	DIL превключвател

Характеристика	Стойност
Указание относно bus-интерфейс	опционална технология за присъединяване с принадлежности: Micro Style (щекер/куплунг M12x1 A-кодиран, 5-полюсен, вид защита IP65), Open Style (клемма, 5-полюсна, вид защита IP20) Open Style (клемма с винт, 5-полюсна, тип защита IP20) опционална технология за присъединяване с принадлежности:
Bus-интерфейс, вид	CAN шина
Bus-интерфейс, протокол	CANopen
Bus-интерфейс, вид свързване	Щекер
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	Sub-D
Bus-интерфейс, брой полюси/жила	9
Bus-интерфейс, Галванично изолиране	да
Bus-интерфейс, скорост на предаване на данни	1000 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Максимален обем адреси входове	8 байт
Указание относно входовете	макс. разширение до 16 байта
Максимален обем адреси изходи	8 байт
Указание относно изходите	макс. разширение до 16 байта
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция
Вътрешно време на цикъла	1 ms на 1 Byte полезни данни
Поддръжка на конфигурацията	EDS файл
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез "SDO" Emergency Message
Захранване, функция	Електроника и товар
Захранване, вид свързване	Щекер
Захранване, технология на присъединяване	M12x1, B-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Захранване, брой полюси/жила	5
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Макс. захранване	4 A
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 65 mA