

Сферичен кран VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V15V15

Номер на част: 4745220

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран с ръчен лост
Начин на задействане	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	1 1/4 NPT
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Вътрешен Ø	32 mm
Номинален диаметър DN	32
Функция на разпределител	2/2
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	63
Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	15 Nm
Въз основа на стандарт	ASME B1.20.1
Флуид	Пара Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Инертни газове Вода неутрални течности
Температура на флуида	-20 °C...200 °C
Дебит Kv	160 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Лята неръждаема стомана
Номер на материала на тялото	1.4408
Материал на уплътнението на седлото	PTFE
Материал на уплътненията	PTFE
Материал сачма	Лята неръждаема стомана

Характеристика	Стойност
Номер на материала на сачмата	1.4408
Материал на вала	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала вал	1.4401
Тегло на продукта	1100 g
Одобрение	CRN
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия