



Кабел на Encoder NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

Номер на част: 571902

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	DIN 47100 EN 61984
Означение проводник	без носач за табелки
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	12
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	11
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Винтова блокировка със SW14
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	12
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	11
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Винтова блокировка с шестостен SW18
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение AC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Екраниране	да
Дължина на кабела	2.23 m
Характеристики на проводника	подходящ за работи
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	70 mm
Диаметър на кабела	7 mm
Структура на кабела	12 x 0,14 mm ²

Характеристика	Стойност
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	0 °C...40 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	TPE-U(PUR)
Материал на уплътненията	NBR
Материал изолационна обвивка	TPE-E