


Секционен разпределител VTUG-S

Номер на част: 572230

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо задействане	Единична връзка
Електрическа система на входове/изходи	не
Тип остров	26
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на флуида	-5 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида	-5 - 50 °C без намаляване на задържащия ток
Клас защита	IP40 IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Работно налягане	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 бар...8 бар
Работно налягане за вентил остров с вътрешно захранване с управляващ въздух	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 бар...8 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	HNBR NBR
Структура на вентил остров	Фиксиран растер
Макс. брой места за разпределители	16
Макс. брой на зоните с налягане	9
Начин на задействане	електрическо

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с въздух 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Конструктивна структура	Бутален шибър
Принцип на уплътняване	променлив
Размер на разпределителя	10 mm 14 mm 18 mm
Захранване с управляващ въздух	външно вътрешно
Макс. стандартен номинален дебит	380 l/min при 10 mm 780 l/min при 14 mm 1380 l/min при 18 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Пневматична работна връзка	M3 M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/32 QS-1/8 QS-3/16 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %