

## Компактен цилиндър DPDM-6-5-PA

Номер на част: 4830900

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                           | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                      | 5 mm                                                                     |
| Ø на буталото                                            | 6 mm                                                                     |
| Демпфериране                                             | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни                      |
| Монтажно положение                                       | произволно                                                               |
| Начин на функциониране                                   | двойнодействащ                                                           |
| Конструктивна структура                                  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба                                 |
| Разпознаване на позиция                                  | за датчик                                                                |
| Варианти                                                 | едностранен бутален прът                                                 |
| Работно налягане                                         | 0.18 MPa...0.8 MPa<br>1.8 бар...8 бар                                    |
| Работен флуид                                            | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                       | 1 - ниска опасност от корозия                                            |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Категория чистота на помещението                         | Клас 6 съгласно ISO 14644-1                                              |
| Температура на околната среда                            | -10 °C...80 °C                                                           |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)              | 17 Б                                                                     |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход | 13 Б                                                                     |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред  | 17 Б                                                                     |
| Движеща се маса при ход 0 mm                             | 2.8 g                                                                    |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход           | 0.6 g                                                                    |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 20.7 g                                                                   |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход                     | 6.3 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                      | с отвор<br>с вътрешна резба<br>по избор:                                 |
| Пневматична връзка                                       | M5                                                                       |
| Указание за материала                                    | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на капака                                       | Алуминиева ковка сплав                                                   |

| Характеристика            | Стойност                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Материал на уплътненията  | NBR<br>TPE-U(PU)                         |
| Материал на тялото        | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |
| Материал на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема       |