

Компактен цилиндър DPDM-6-15-P-PA

Номер на част: 4830948

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	15 mm
Ø на буталото	6 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие изтегляне
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 бар...8 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	9 Б
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	9 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	3 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	0.6 g
Основно тегло при 0 mm ход	21 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	6.3 g
Начин на закрепване	по избор: с отвор с вътрешна резба
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема