

# Компактен цилиндър ADN-50-25-I-PPS-A

Номер на част: 572685

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                           | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                      | 25 mm                                                                    |
| Ø на буталото                                            | 50 mm                                                                    |
| Резба на буталния прът                                   | M10                                                                      |
| Демпфериране                                             | саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода                |
| Монтажно положение                                       | произволно                                                               |
| Съответства на стандарта                                 | ISO 21287                                                                |
| Край на буталния прът                                    | Вътрешна резба                                                           |
| Разпознаване на позиция                                  | за датчик                                                                |
| Варианти                                                 | едностранен бутален прът                                                 |
| Работно налягане                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 бар...10 бар                                        |
| Начин на функциониране                                   | двойнодействащ                                                           |
| Работен флуид                                            | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                       | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                            | -20 °C...80 °C                                                           |
| Ударна енергия в крайните положения                      | 2.8 J                                                                    |
| Дължина на демпфиране                                    | 6 mm                                                                     |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход | 1057 Б                                                                   |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред  | 1178 Б                                                                   |
| Движеща се маса                                          | 178 g                                                                    |
| Тегло на продукта                                        | 633 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                      | с отвор<br>с вътрешна резба<br>с принадлежности<br>по избор:             |
| Пневматична връзка                                       | G1/8                                                                     |
| Указание за материала                                    | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал винтове с шайба                                 | Стомана                                                                  |
| Материал на капака                                       | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                        |
| Материал на уплътненията                                 | TPE-U(PUR)                                                               |

| Характеристика                 | Стойност                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Материал на буталния прът      | високолегирана стомана                   |
| Материал на тялото на цилиндър | Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана |