


# Електромагнитен разпределител VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L

Номер на част: 573412

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 2x3/2 отворен/затворен моностабилен   |
| Начин на задействане                                        | електрическо                          |
| Размер на разпределителя                                    | 10 mm                                 |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 150 l/min                             |
| Пневматична работна връзка                                  | Фланец                                |
| Работно напрежение                                          | 24 V DC                               |
| Работно налягане                                            | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 бар...10 бар  |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър                         |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | пневматична пружина                   |
| Одобрение                                                   | c UL us - Recognized (OL)             |
| Клас защита                                                 | IP65<br>IP67                          |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране           |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                             |
| Монтажно положение                                          | произволно                            |
| Ръчно задействане                                           | с фиксация<br>с бутон                 |
| Вид управление                                              | предуправляем                         |
| Захранване с управляващ въздух                              | външно                                |
| Припокриване                                                | положително припокриване              |
| Индикатор за състояние на сигнала                           | Светодиод                             |
| Управляващо налягане                                        | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 бар...8 бар |
| Макс. честота на превключване                               | 3 Hz                                  |
| Време за превключване изкл.                                 | 20 msec                               |
| Време за превключване вкл.                                  | 8 msec                                |
| Продължителност на включване                                | 100%                                  |
| Макс. положителен изпитвателен импулс при 0 сигнал          | 1600 µs                               |
| Макс. отрицателен изпитвателен импулс при 1 сигнал          | 3000 µs                               |
| Характеристики на бобината                                  | 22 V DC: 1,0 W                        |
| Допустими колебания на напрежението                         | +/- 10 %                              |

| Характеристика                       | Стойност                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работен флуид                        | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                  |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                        |
| Устойчивост на вибрации              | Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |
| Устойчивост на удари                 | Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                                                 |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Температура на флуида                | -5 °C...60 °C                                                                                   |
| Управляващ флуид                     | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                  |
| Температура на околната среда        | -5 °C...60 °C                                                                                   |
| Тегло на продукта                    | 59 g                                                                                            |
| Електрическо присъединяване          | чрез присъединителна плоча                                                                      |
| Начин на закрепване                  | върху шина                                                                                      |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                                             |
| Материал на уплътненията             | HNBR<br>NBR                                                                                     |
| Материал на тялото                   | Алуминиева ковка сплав                                                                          |