

# Куплунг за Multi-pin кабел NECA-S1G9-P9-MP5

Номер на част: 573695

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Начин на закрепване                          | с отвор                                                       |
| Тегло на продукта                            | 60 g                                                          |
| Електрическо присъединяване 1                | Куплунг, Sub-D, 9-полюсен                                     |
| Електрическо присъединяване 2                | Клема с винт, 9-полюсна                                       |
| Диапазон на работното напрежение DC          | 21.6 V...26.4 V                                               |
| Номинално работно напрежение DC              | 24 V                                                          |
| Допустим ток при 40°C                        | 1 A                                                           |
| Допустим диаметър на кабела                  | 5 mm...10 mm                                                  |
| Сечение на връзката                          | 0.34 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>                     |
| Указание за напречно присъединително сечение | 0,34-0,5 mm <sup>2</sup> при използване на кабелни накрайници |
| Клас защита                                  | IP65<br>съгласно IEC 60529                                    |
| Температура на околната среда                | 0 °C...50 °C                                                  |
| Температура на лагера                        | -20 °C...70 °C                                                |
| Относителна влажност на въздуха              | 95 %<br>без кондензация                                       |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 2 - умерена опасност от корозия                               |
| Материал на тялото                           | Подсилен с POLYAMID                                           |
| Материал на холендровата гайка               | Месинг                                                        |
| Материал на винтовете                        | Стомана                                                       |
| Материал на уплътненията                     | NBR                                                           |