


Пневматичен разпределител VUWG-L10-T32C-A-M5

Номер на част: 573805

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	пневматично
Размер на разпределителя	10 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	150 l/min
Пневматична работна връзка	M5
Работно налягане	1.5 бар...10 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние	пневматична пружина
Размер на растерната решетка	10.5 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	няма
Вид управление	директно
Посока на потока	реверсивна с ограничения
Припокриване	положително припокриване
Управляващо налягане	1.5 бар...10 бар
Годност за работа с вакуум	не
Време за превключване изкл.	9 мсек
Време за превключване вкл.	4 мсек
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 5 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	48 g

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	върху PR-лайстна с отвор по избор:
Връзка за управляващ въздух 12	M5
Връзка за управляващ въздух 14	M5
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Пневматична връзка 3	M5
Пневматична връзка 4	M5
Пневматична връзка 5	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	HNBR NBR
Материал на тялото	Алуминий анодиран