



Щекер
NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN
Номер на част: 5195384

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	Ethernet PROFINET
Допълнителни функции	отговаря на изискванията съгласно AIDA
Честота на свързване	750
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	90 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	RJ45
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Push-Pull с блокиране срещу непреднамерено издърпване
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Изолиращ съединител
Диапазон на работното напрежение DC	50 V
Номинално работно напрежение DC	50 V
Допустим ток при 40°C	1.75 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1500 V
Екраниране	възможно е 360°
Характеристики на предаване	Категория 5 съгласно ISO/IEC 11801 Категория 5 съгласно TIA/EIA-568B
Защита от директен и индиректен контакт	PELV
Кабелна връзка	Pg11 шестостен SW20
Диаметър на кабела	5.5 mm...10 mm
Диаметър на жилото	1.6 mm
Номинално сечение на проводника	0.25 mm²...0.32 mm² AWG22 AWG23
Указание за напречно присъединително сечение	0,25 - 0,32mm² за 1-жилен проводен
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C

Характеристика	Стойност
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Противопожарно изпитване	UL94 V-0
Степен на замърсяване	2
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Цвят на тялото	сребрист
Материал на уплътненията	NBR TPE-V
Материал щекерни контакти	Медна сплав, никелово и златно покритие
Допустима изолационна обвивка	PP PUR PVC