

# Компактен цилиндър ADNGF-80-30-PPS-A

Номер на част: 574062

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                           | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                      | 30 mm                                                                    |
| Ø на буталото                                            | 80 mm                                                                    |
| Въз основа на стандарт                                   | ISO 21287                                                                |
| Демпфериране                                             | саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода                |
| Монтажно положение                                       | произволно                                                               |
| Конструктивна структура                                  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба                                 |
| Разпознаване на позиция                                  | за датчик                                                                |
| Защита срещу превъртане/водач                            | Водеща шина с носач                                                      |
| Работно налягане                                         | 0.14 МПа...1 МПа<br>1.4 бар...10 бар                                     |
| Начин на функциониране                                   | двойнодействащ                                                           |
| Работен флуид                                            | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                       | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                            | -20 °C...80 °C                                                           |
| Ударна енергия в крайните положения                      | 8 J                                                                      |
| Дължина на демпфиране                                    | 7.5 mm                                                                   |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход | 2827 Б                                                                   |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред  | 3016 Б                                                                   |
| Движеща се маса                                          | 897 g                                                                    |
| Тегло на продукта                                        | 1766 g                                                                   |
| Пневматична връзка                                       | G1/8                                                                     |
| Указание за материала                                    | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал винтове с шайба                                 | Стомана                                                                  |
| Материал на капака                                       | Алуминиева отливка под налягане, с покритие                              |
| Материал на уплътненията                                 | TPE-U(PUR)                                                               |
| Материал на крайната плоча                               | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                        |
| Материал на буталния прът                                | високолегирана стомана                                                   |

| Характеристика                 | Стойност                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Материал на тялото на цилиндър | Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана |