

Стоп-цилиндър DFSP-20-

Номер на част: 575167

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	5 mm...20 mm
Ø на буталото	20 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ с едностранно действие изтегляне
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Бутален прът с ролка Профилна тръба защита срещу превъртане
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Вътрешна резба на буталния прът осигурен срещу превъртане бутален прът
Защита срещу превъртане/водач	закрепен с/на фланец бутален прът кръгъл бутален прът
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Макс. тактова честота	5 Hz
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал винтове с шайба	Стомана, поцинкована
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодизиран

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	ТРЕ-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал ролка	Стомана, поцинкована
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав гладко анодиран