


# Разпределител за плавно покачване на налягането MS6-DL-3/8

Номер на част: 529821

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                                              |
| Начин на задействане                                        | пневматично                                                              |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Ръчно задействане                                           | няма                                                                     |
| Конструктивна структура                                     | Седло бутало                                                             |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                        |
| Вид управление                                              | директно                                                                 |
| Захранване с управляващ въздух                              | външно                                                                   |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Функция на разпределител                                    | 2/2                                                                      |
| Работно налягане                                            | 4 бар...18 бар                                                           |
| b-стойност                                                  | 0.48                                                                     |
| C-стойност                                                  | 21.05 l/sbar                                                             |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 5050 l/min                                                               |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове        |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Годност за хранителни продукти                              | вж. Разширена информация за материала                                    |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 650 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:                     |
| Пневматична връзка 1                                        | G3/8                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                        | G3/8                                                                     |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                      |

| Характеристика     | Стойност                        |
|--------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминиева отливка под налягане |