



# Свързващ кабел KMP6-25P-20-5

Номер на част: 530047

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Съответства на стандарта                                    | DIN 41652                                            |
| Означение проводник                                         | без носач за табелки                                 |
| Честота на свързване                                        | 50                                                   |
| Тегло на продукта                                           | 814 g                                                |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полево устройство                     |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | ъглова                                               |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                                              |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | прав                                                 |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Sub-D                                                |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 25                                                   |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 25                                                   |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | 2x винт 4-40 UNC                                     |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението                               |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Кабел                                                |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край                                         |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 25                                                   |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 25                                                   |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                                           |
| Номинално работно напрежение DC                             | 24 V                                                 |
| Допустим ток при 40°C                                       | 2.8 A                                                |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 1 kV                                                 |
| Дължина на кабела                                           | 5 m                                                  |
| Характеристики на проводника                                | Стандартно                                           |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване                 |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 103 mm                                               |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели              | 103 mm                                               |
| Диаметър на кабела                                          | 10.3 mm                                              |
| Допуск за диаметър на кабела                                | ± 0,25 mm                                            |
| Структура на кабела                                         | 20 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Номинално сечение на проводника                             | 0.25 mm <sup>2</sup><br>0.34 mm <sup>2</sup>         |
| Краища на жила                                              | отрязани с тъп връх                                  |

| Характеристика                                                  | Стойност                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Клас защита                                                     | IP40                                                       |
| Указание относно класа на защита                                | в монтирано състояние                                      |
| Температура на околната среда                                   | -25 °C...70 °C                                             |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...70 °C                                              |
| Температура на лагера                                           | -25 °C...75 °C                                             |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                        |
| Степен на замърсяване                                           | 2                                                          |
| Материал на кабелната обвивка                                   | PVC                                                        |
| Цвят на кабелната обвивка                                       | сив                                                        |
| Материал на тялото                                              | Подсилен с PBT                                             |
| Цвят на тялото                                                  | сив                                                        |
| Материал винтова блокировка                                     | Месинг, никелиран                                          |
| Материал щекерни контакти                                       | Медна сплав със златно покритие                            |