

Стоп-цилиндър DFSP-Q-32-25-DF-PA

Номер на част: 576116

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	25 mm
Ø на буталото	32 mm
Резба на буталния прът	M6
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Профилна тръба защита срещу превъртане
Разпознаване на позиция	за датчик
Край на буталния прът	Вътрешна резба
Варианти	Вътрешна резба на буталния прът осигурен срещу превъртане бутален прът
Защита срещу превъртане/водач	закрепен с/на фланец бутален прът
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 5 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът	3270 Б
Допустима странична сила при процеса на превключване	595 Б
Макс. тактова честота	5 Hz
Начин на закрепване	по избор: с отвор с вътрешна резба с принадлежности
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал винтове с шайба	Стомана, поцинкована

Характеристика	Стойност
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на уплътненията	ТРЕ-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал ролка	Стомана, поцинкована
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав гладко анодиран