


Номер на част: 577493



| Характеристика                                              | Стойност                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 3/2 отворен моностабилен                                                                        |
| Начин на задействане                                        | електрическо                                                                                    |
| Размер на разпределителя                                    | 21 mm                                                                                           |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 600 l/min                                                                                       |
| Пневматична работна връзка                                  | G1/8                                                                                            |
| Работно налягане                                            | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                                                          |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                                                                                   |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                                               |
| Одобрение                                                   | c UL us - Recognized (OL)                                                                       |
| Номинален диаметър                                          | 5.2 mm                                                                                          |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                                                                     |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                                       |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                                                      |
| Ръчно задействане                                           | с фиксация<br>с бутон                                                                           |
| Вид управление                                              | предуправляем                                                                                   |
| Захранване с управляващ въздух                              | външно                                                                                          |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                                                 |
| Припокриване                                                | отрицателно припокриване                                                                        |
| Управляващо налягане                                        | 0.25 МПа...1 МПа<br>2.5 бар...10 бар                                                            |
| b-стойност                                                  | 0.29                                                                                            |
| C-стойност                                                  | 2.3 l/sbar                                                                                      |
| Време за превключване изкл.                                 | 24 msec                                                                                         |
| Време за превключване вкл.                                  | 10 msec                                                                                         |
| Макс. положителен изпитвателен импулс при 0 сигнал          | 1900 µs                                                                                         |
| Макс. отрицателен изпитвателен импулс при 1 сигнал          | 2700 µs                                                                                         |
| Работен флуид                                               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                 |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                        |
| Устойчивост на вибрации                                     | Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |

| Характеристика                         | Стойност                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивост на удари                   | Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27 |
| Клас на устойчивост на корозия KBK     | 2 - умерена опасност от корозия                                               |
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Категория чистота на помещението       | Клас 6 съгласно ISO 14644-1                                                   |
| Температура на флуида                  | -10 °C...60 °C                                                                |
| Управляващ флуид                       | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Температура на околната среда          | -5 °C...60 °C                                                                 |
| Тегло на продукта                      | 112 g                                                                         |
| Начин на закрепване                    | върху шина<br>с отвор<br>по избор:                                            |
| Връзка отвор за дишане                 | без улавяне                                                                   |
| Връзка за управляващ изходящ въздух 82 | M5                                                                            |
| Връзка за управляващ въздух 12         | M5                                                                            |
| Пневматична връзка 1                   | G1/8                                                                          |
| Пневматична връзка 2                   | G1/8                                                                          |
| Пневматична връзка 3                   | G1/8                                                                          |
| Указание за материала                  | Съответствие с RoHS                                                           |
| Материал на уплътненията               | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                                      |
| Материал на тялото                     | Алуминиева отливка под налягане<br>лаково покритие                            |
| Материал на винтовете                  | Стомана, цинкувана                                                            |