

Сферичен кран VARB-1/2-F-40-F03

Номер на част: 534304

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран
Начин на задействане	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Rp1/2
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Схема на отворите на фланеца	F03
Вътрешен Ø	15 mm
Номинален диаметър DN	15
Функция на разпределител	2/2
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	40
Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	5 Nm
Начален пусков момент при разлика в налягането 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3.5 Nm
Въз основа на стандарт	ISO 5211
Флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Инертни газове Вода неутрални течности
Температура на флуида	-20 °C...150 °C
Дебит Kv	17 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Номер на материала на тялото	2.0402 CW617N
Материал на уплътнението на седлото	PTFE

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	HNBR PTFE
Материал сачма	Месинг твърдо хромиран
Номер на материала на сачмата	2.0401 CW614N
Материал на вала	Месинг
Номер на материала вал	2.0401 CW614N
Тегло на продукта	400 g
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия