

# Сферичен кран VARB-3/4-F-40-F03

Номер на част: 534305

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                                                      | Стойност                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                                                                             | 2-ходов сферичен кран                                                                          |
| Начин на задействане                                                                                | механично                                                                                      |
| Принцип на уплътняване                                                                              | променлив                                                                                      |
| Монтажно положение                                                                                  | произволно                                                                                     |
| Начин на закрепване                                                                                 | Вграждане проводник                                                                            |
| Присъединяване арматура                                                                             | Rp3/4                                                                                          |
| Индикация за положение на превключване                                                              | Посока на процепа = посока на протичане                                                        |
| Схема на отворите на фланеца                                                                        | F03                                                                                            |
| Вътрешен Ø                                                                                          | 20 mm                                                                                          |
| Номинален диаметър DN                                                                               | 20                                                                                             |
| Функция на разпределител                                                                            | 2/2                                                                                            |
| Посока на потока                                                                                    | реверсивна                                                                                     |
| Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN                                                 | 40                                                                                             |
| Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN | 6 Nm                                                                                           |
| Начален пусков момент при разлика в налягането 1 MPa (10 bar, 145 psi)                              | 5.1 Nm                                                                                         |
| Въз основа на стандарт                                                                              | ISO 5211                                                                                       |
| Флуид                                                                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Инертни газове<br>Вода<br>неутрални течности |
| Температура на флуида                                                                               | -20 °C...150 °C                                                                                |
| Дебит Kv                                                                                            | 41 m³/h                                                                                        |
| Указание за материала                                                                               | Съответствие с RoHS                                                                            |
| Сертификат за LABS                                                                                  | VDMA24364 зона III                                                                             |
| Материал на тялото                                                                                  | Месинг, никелиран                                                                              |
| Номер на материала на тялото                                                                        | 2.0402<br>CW617N                                                                               |
| Материал на уплътнението на седлото                                                                 | PTFE                                                                                           |

| Характеристика                     | Стойност                      |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Материал на уплътненията           | HNBR<br>PTFE                  |
| Материал сачма                     | Месинг<br>твърдо хромиран     |
| Номер на материала на сачмата      | 2.0402<br>CW617N              |
| Материал на вала                   | Месинг                        |
| Номер на материала вал             | 2.0401<br>CW614N              |
| Тегло на продукта                  | 500 g                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |