

Дросел-обратен клапан GR-QB-5/32-U

Номер на част: 534680

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	QB-5/32
Пневматична връзка 2	QB-5/32
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	Вграждане проводник с отвор по избор:
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	7.63 cfm
Стандартен номинален дебит в обратна посока	2.69 cfm...7.63 cfm
Работно налягане	-13.8 psi...116 psi
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	Подсилен с PBT
Монтажно положение	произволно
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13.5 cfm
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	10.8 cfm...14.4 cfm
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	32 AF...140 AF
Тегло на продукта	0.4 oz
Материал резбова шийка	Месинг никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на освобождаващия пръстен	РОМ
Материал глава накатена	Месинг никелово покритие
Материал на регулиращия винт	Месинг никелово покритие