


Дросел-обратен клапан VFOH-LE-A-G18-Q8

Номер на част: 578799

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция вентилиращ дросел
Пневматична връзка 1	QS-8
Пневматична връзка 2	G1/8
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Външен шестостен
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	275 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	132 l/min...307 l/min
Температура на околната среда	0 °C...150 °C
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.2 бар...10 бар
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	400 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 l/min...410 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °C...150 °C
Температура на флуида	0 °C...150 °C
Номинален въртящ момент на затягане	3 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	23 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	FPM
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав
Материал на освобождаващия пръстен	Месинг, никелиран

Характеристика	Стойност
Материал на регулиращия винт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на въртящ се съединител	Месинг никелово покритие