

Бобина MSFW-110-50/60

Номер на част: 6720

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 9,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Макс. въртящ момент на затягане куплунг	0.4 Nm
Тегло на продукта	55 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Съединители със схема на свързване съгласно стандарт Festo за MSSD-F
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана
Материал намотка	Мед