

Съединителен кабел NEBV-

Номер на част: 8003577

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Намаляване на задържащия ток Защитна схема
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	50
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг Куплунг, тесен
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване ZC, самонарязващ винт Схема на свързване ZC, метричен винт Схема на свързване форма C съгласно EN 175301-803 Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2 25 4 44
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	ъглова кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав ъглов
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Схема на свързване ZB, самонарязващ винт M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104 отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2 25 3 44
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...230 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...230 V
Дължина на кабела	0.5 m...30 m

Характеристика	Стойност
Характеристики на проводника	Стандартно подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	PVC TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив