

Бобина VACN-H1-A1-2A

Номер на част: 8022878

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	12 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 36,0 VA, задържаща мощност 18,5 VA
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида	(при ограничена продължителност на включване) -20 - 60 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрическо присъединяване	Форма A Щекер съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед