


Електромагнитен разпределител VSCS-B-M32C-M-WB-F8

Номер на част: 8028542

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	30 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	34 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча размер 30 mm съгласно ISO 15218
Работно налягане	0.2 MPa...1 MPa 2 бар...10 бар 29 psi...145 psi
Конструктивна структура	Разпределител присъединителна плоча
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 15218
Ръчно задействане	закрито
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	отрицателно припокриване
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване най-малко 1/седмица
Макс. честота на превключване	5 Hz
Време за превключване изкл.	8 мсек
Време за превключване вкл.	8 мсек
Продължителност на включване	100%
Макс. положителен изпитвателен импулс при 0 сигнал	3 мсек
Макс. отрицателен изпитвателен импулс при 1 сигнал	3.4 мсек
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия

Характеристика	Стойност
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Начин на закрепване	CNOMO
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR