

**Бобина**  
**VACF-B-C1-5**  
Номер на част: 8030810

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                             | Стойност                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Монтажно положение                                         | произволно                        |
| Съответства на стандарта                                   | IEC 61010-1                       |
| Продължителност на включване                               | 100%                              |
| Клас на изолация                                           | Н                                 |
| Характеристики на бобината                                 | 12 V DC: 3,4 W                    |
| Допустими колебания на напрежението                        | +/- 10 %                          |
| Одобрение                                                  | с UL us - Recognized (OL)         |
| Орган, издаващ сертификати                                 | UL MH18122                        |
| Ограничение на температурата на околната среда и на флуида | -20 - 50 °C                       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                         | 2 - умерена опасност от корозия   |
| Сертификат за LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Температура на флуида                                      | -20 °C...50 °C                    |
| Клас защита                                                | IP65                              |
| Температура на околната среда                              | -20 °C...60 °C                    |
| Тегло на продукта                                          | 52.4 g                            |
| Електрическо присъединяване                                | Форма С<br>съгласно EN 175301-803 |
| Начин на закрепване                                        | с гайка                           |
| Указание за материала                                      | Съответствие с RoHS               |
| Материал на тялото                                         | POLYAMID<br>Стомана               |
| Материал бобина                                            | Мед<br>Стомана<br>Термопластмаса  |
| Материал намотка                                           | Мед                               |