


# Кабел на двигателя NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8-1

Специф. Номер: 5391144

Продукт излизащ от производство

For EMMS-AS-70/100/140 with CMMT-AS.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61984
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	2,300 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M23x1
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	8
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	8
обхват на работното напрежение DC	0 ... 630 V
Забележка за работното постоянно напрежение	0 - 300 V за 0,5 mm <sup>2</sup>
обхват на работното напрежение AC	0 ... 630 V
Забележка за работното променливо напрежение	0 - 300 V за 0,5 mm <sup>2</sup>
Натоварване на тока при 40°C	16 A
Забележка за приемливото натоварване по ток при 40°C	8 A за 0,5 mm <sup>2</sup>
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Забележка за пиковото съпротивление	2,5 kV за 0,5 mm <sup>2</sup>
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 60 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 120 mm
Диаметър на кабела	12 mm
Структура на кабела	4x1,5+2x(2x0,5) ширмован
Номинално сечение на прводника	0.5 mm <sup>2</sup> 1.5 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Cable end sleeve to DIN 46228-A..-10 Cable end sleeve to DIN 46228-E..-10
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-50 ... 90 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 90 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	оранжев