


Съединителен кабел NEBV-S1W37-E-5-LE10

Номер на част: 539241

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Област на приложение	Само за мултипол връзка вентилен остров VTSA/VTSA-F
Съответства на стандарта	DIN 47100
Означение проводник	С носач за табелки
Тегло на продукта	563.2 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	Ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	37
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	10
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	3x винт M4
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	10
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	10
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	2 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1 kV
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	30 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	74 mm
Диаметър на кабела	7.4 mm
Структура на кабела	10 x 0,34 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.34 mm ²
Клас защита	IP65 NEMA 4
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	POLYAMID
Материал изолационна обвивка	PVC