


# Съединителен кабел NEBV-S1W37-E-2.5-LE26

Номер на част: 539243

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Област на приложение                                        | Само за мултипол връзка вентилен остров VTSA/VTSA-F |
| Съответства на стандарта                                    | DIN 47100                                           |
| Означение проводник                                         | С носач за табелки                                  |
| Тегло на продукта                                           | 617 g                                               |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полевото устройство                  |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | Ъглова                                              |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                                             |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | Ъглов                                               |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Sub-D                                               |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 37                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 26                                                  |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | 3x винт M4                                          |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението                              |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Кабел                                               |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край                                        |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 26                                                  |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 26                                                  |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                                          |
| Допустим ток при 40°C                                       | 2 A                                                 |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 1 kV                                                |
| Дължина на кабела                                           | 2.5 m                                               |
| Характеристики на проводника                                | подходяща верига кабеловодеща                       |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване                |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 42 mm                                               |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели              | 104 mm                                              |
| Диаметър на кабела                                          | 10.4 mm                                             |
| Структура на кабела                                         | 26 x 0,34 mm <sup>2</sup>                           |
| Номинално сечение на проводника                             | 0.34 mm <sup>2</sup>                                |
| Клас защита                                                 | IP65<br>NEMA 4                                      |
| Указание относно класа на защита                            | в монтирано състояние                               |
| Температура на околната среда                               | -5 °C...50 °C                                       |

| Характеристика                                                 | Стойност                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                            |
| Материал на кабелната обвивка                                  | TPE-U(PUR)                                                 |
| Цвят на кабелната обвивка                                      | сив                                                        |
| Материал на тялото                                             | POLYAMID                                                   |
| Материал изолационна обвивка                                   | PVC                                                        |