

Трансмитер DADE-MVC-010

Номер на част: 542117

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диагностична функция	Индикация чрез светодиода
Монтажно положение	произволно
Устойчивост на късо съединение	да
Защита от неправилна полярност	за PLC щекер S1
Точност при повторение	мин. $\pm 0,1$ mm
Аналогов изход	0 - 10 V съгласно EN 61131-2
Изискване за захранване	PELV
Време за възстановяване входове	3 мсек
Номинално работно напрежение DC	24 V
Създаване на мост на логическото напрежение при прекъсване на мрежата	10 мсек
Остатъчни пулсации	4 Vss
Консумация на ток при номинално работно напрежение	20 mA...30 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	0 °C...55 °C
Тегло на продукта	128 g
Грешка в линейността FS	0.2 %
Характеристики на изходите	съгласно EN 61131-2
Характеристика на входовете	съгласно EN 61131-2

Характеристика	Стойност
Логика на превключване, входове	PNP (положително превключване)
Логика на превключване изходи	PNP (положително превключване)
Електрическо присъединяване измервателна система	M12 Куплунг 8-полюсно
Електрическо присъединяване PLC	M12 Щекер 8-полюсно
Начин на закрепване	с отвор
Материал на тялото	Подсилен с PBT