


Разпределител с лост и ролка VMEF-KT-M32-M-G14

Номер на част: 8047103

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 моностабилен
Начин на задействане	механично
Монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	870 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар
Конструктивна структура	Лост с чупещо рамо с ролка Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Макс. граница на хода (постоянна)	11 mm
Номинален диаметър	6 mm
Указание за използване	Опасност от заклиняване
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	реверсивна
Припокриване	Нулево припокриване
Макс. скорост на задействане при странично задействане	0.7 m/s
Макс. честота на превключване	3 Hz
Ъгъл на гърбица	30 градус
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Указание за температурата на околната среда	Топлинно въздействие върху износването

Характеристика	Стойност
Сила на задействане	32.7 Б
Тегло на продукта	218 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал приставка за закрепване	Стомана, поцинкована
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана