


Бобина
VACF-B-K1-1-5-EX4-M
Номер на част: 8059805

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 4,36 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата EC (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (BR) Зона 1 (CN) Зона 1 (IEC-EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (BR) Зона 21 (CN) Зона 21 (IEC-EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ23.1154X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D

Характеристика	Стойност
Начин на взривозащита, газ	Ex mb IIC T5 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex mb IIIC T95°C Db
Ex-температура на околната среда	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-30 °C...40 °C
Тегло на продукта	170 g
Електрическо присъединяване	3-жилно Кабел с отворен край
Дължина на кабела	5 m
Номинално сечение на проводника	0.75 mm ²
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Алуминий Епоксидна смола Мед Стомана
Материал намотка	Мед