


Електромагнитен разпределител VZWM-L-M22C-G2-F5-R1

Номер на част: 546169

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Мембранен вентил сервоуправление
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	за предпочитане вертикално
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	G2
Електрическо присъединяване	Бобина тип МН-... , бобината може да се поръча като принадлежност
Номинален диаметър	50 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Посока на потока	не е реверсивна
Флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове Вода неутрални течности
Налягане на флуида при течни флуиди	0.07 MPa...0.6 MPa 0.7 бар...6 бар 10.15 psi...87 psi
Налягане на флуида газообразни флуиди	0.07 MPa...1 MPa 0.7 бар...10 бар 10.15 psi...145 psi
Налягане на разрушаване	4 MPa 40 бар 580 psi
Налягане при свръхтовар	2.5 MPa 25 бар 362.5 psi
Разлика в налягането	0.07 MPa 0.7 бар 10.15 psi

Характеристика	Стойност
Вид управление	предуправляем
Макс. вискозитет	22 mm ² /s
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на флуида, течни флуиди	5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Дебит Kv	39 m ³ /h
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	31000 l/min
Време за превключване вкл.	62 msec
Време на превключване течни флуиди	2100 msec
Време за превключване изкл.	21 msec
Време за превключване изкл. течни флуиди	2800 msec
b-стойност	0.68
C-стойност	110 l/sbar
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Лята неръждаема стомана
Номер на материала на тялото	1.4581
Материал на уплътненията	NBR
Материал анкерна тръба	високолегирана стомана
Тегло на продукта	3660 g
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръжения под налягане
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Макс. въртящ момент на затягане на винта на капака	30 Nm
Макс. въртящ момент на затягане присъединителна резба	620 Nm
Макс. въртящ момент на затягане закрепване на бобината	2 Nm