


Аксиален модул EAMM-A-L95-120GC

Номер на част: 8063531

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	95.4 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	374 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	192 Nm
Тегло на продукта	3608 g
Код на интерфейс актуатор	L95
Код на интерфейс мотор In	120GC
Указание за материала	Съответствие с RoHS