


Пиезовентил VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1

Номер на част: 8064292

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	1
Указание относно класа на защита	В зависимост от колекторната плоча
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	19 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3	20 l/min
Посока на потока	не е реверсивна
Номинално работно налягане	1 бар
Работно налягане	0 бар...1.1 бар
Функция на разпределител	3/3 затворен моностабилен
Номинален диаметър	1.3 mm
Начин на задействане	електрическо
Пневматична връзка 1	Фланец
Пневматична връзка 2	Фланец
Пневматична връзка 3	Фланец
Флуид	Инертни газове Въздух Кислород (приложения с кислород съгласно IEC 60601-1 само при запитване) Азот
Специални характеристики	съвместимост с кислород съгласно DIN EN 1797
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Финост на филтрация	5 Em
Относителна влажност на въздуха	0 - 70 % без кондензация
Точка на оросяване под налягане	-20 °C
Макс. честота на превключване	5 Hz
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Номинално работно напрежение DC	250 V
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...250 V
Макс. консумация на ток	5 mA
Макс. електрическа консумирана мощност	1 mW

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	8 g
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Размер на растерната решетка	17.2 mm
Размери Ш x Д x В	17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Начин на закрепване	върху шина върху присъединителна плоча
Монтажно положение	произволно
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Доклад за чистота на повърхността съгласно стандарт	ASTM G 63 ASTM G 93 ISO 15001
Биосъвместимост съгласно стандарта	ISO 18562