



Вакуум-генератор VN-14-H-T4-PQ2-VA5-R02

Номер на част: 547706

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	1.4 mm
Размер на растерната решетка	18 mm
Тип шумозаглушител	отворен
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям вакуум Стандартно
Интегрирана функция	Шумозаглушител отворен
Конструктивна структура	T-форма
Работно налягане за макс. обем на засмукване	5.1 бар
Работно налягане	1 бар...8 бар
Работно налягане за макс. вакуум	5 бар
Макс. вакуум	88 %
Номинално работно налягане	6 бар
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	51.6 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	0.5 s
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане	69 dB(A)
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	42 g
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности
Пневматична връзка 1	QS-6
Пневматична връзка 3	Шумозаглушител отворен
Връзка за вакуум	G1/4
Материал на присъединителната резба	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на дюзата-приемник	РОМ
Материал на тялото	Подсилен с РОМ
Материал на шумозаглушителя	Алуминиева отливка под налягане РОМ PU пяна
Материал на струйната дюза	Алуминиева ковка сплав
Материал на съединението	Месинг никелово покритие