


Датчик DADG-D-F8-16/20 Номер на част: 8072857

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 60947-5-2
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервателно разстояние на сработване	0.6 mm
Фиксирано разстояние на сработване	0.64 mm
Коефициенти на редукция	Алуминий = 0,55 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,5 Месинг = 0,65 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Точност при повторение	0.01 mm
Комутационен изход	PNP
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване	5000 Hz
Макс. честота на превключване DC	5000 Hz
Макс. изходен ток	100 mA
Спад на напрежението	2 V
Устойчивост на късо съединение	със зададен такт
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Остатъчни пулсации	10 %
Ток на празен ход	10 mA
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Дължина на кабела	2 m
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Размер	M4
Начин на закрепване	завит надолу

Характеристика	Стойност
Начин на вграждане	свързване
Тегло на продукта	26 g
Материал на тялото	Стомана
Клас защита	IP67
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III