


Въртящо задвижване DSM-63-270-CC-FW-A-B

Номер на част: 552082

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Ъгъл на демпфериране	17.5 градус
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...240 градус
Ъгъл на завъртане	0 градус...240 градус
Допустим радиус на упор	50 mm
Демпфериране	Демпфер от двете страни
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	-3 градус
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	0.6 Hz
Точност при повторение	0.1 градус
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. упорна сила	1050 Б
Макс. аксиална сила	500 Б
Макс. радиална сила	500 Б
Теоретичен въртящ момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Допустим масов инерционен момент	0.5 kgm ²
Тегло на продукта	5400 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	Стомана никелово покритие

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	ТРЕ-У(PU)
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав