

Електрическо свързване CPV10-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE

Номер на част: 552560

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Bus-интерфейс	AS-интерфейс: щекер с плосък кабел Напрежение при товар: щекер плосък кабел
Специфична за устройството диагностика	Късо съединение/претоварване входове
Макс. брой места за разпределители	8
Максимален брой бобини на разпределители	8
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки за работно напрежение
Брой Slaves на един уред	2
Диапазон на работното напрежение DC AS-интерфейс	26.5 V...31.6 V
Време за възстановяване входове	3 мсек
Указание за напрежение при товар	чрез връзка за напрежение при товар (24 V DC)
Диапазон на напрежението на товара DC	21.6 V...26.4 V
Максимален брой входове	8
Номинално работно напрежение DC AS-Interface	26.5 V
Номинално напрежение на товара DC	24 V
Остатъчна пулсация AS-интерфейс	20 mVss
Остатъчни пулсации на напрежението на товара	4 Vss
Ниво на превключване	Сигнал 0: ≤ 5 V Сигнал 1: ≥ 11 V
Консумация на ток при захранване с това от AS интерфейс и връзка за напрежение на товар	Входове: 200 mA Електроника: 40 mA Разпределители: 240 mA (в зависимост от типа на разпределителя)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP65 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	223 g
Характеристика на входовете	съгласно IEC 1131-2, тип 02
Логика на превключване, входове	PNP (положително превключване)

Характеристика	Стойност
Обхват на адресиране	1A ... 31A (0) 1B ... 31B Настройка чрез адресиращо устройство на AS-интерфейса
Галванично изолиране bus-интерфейс	Оптокопир
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	AS-i: режим AS-интерфейс Aux/Pwr: AS-интерфейс захранване Fault: Грешка в AS-интерфейс
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	0 ... 7: Състояние на превключване Входи 12/14: Състояние на превключване разпределители (на разпределител)
Идентификация на продукта	ID код: ID=Ah, ID1=7h, ID2=7h IO-код: 7h Профил: S-7.A.7
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	CR NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Указание за материала	Съответствие с RoHS