


# Регулатор на налягане VRPA-LM-R14-Q6

Номер на част: 8086012

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на регулатор                                        | Изходно налягане постоянно<br>с вторично обезвъздушаване<br>с характеристики на обратен поток |
| Пневматична връзка 1                                        | R1/4                                                                                          |
| Пневматична връзка 2                                        | QS-6                                                                                          |
| Начин на закрепване                                         | завинтване                                                                                    |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 115 l/min                                                                                     |
| Температура на околната среда                               | 0 °C...60 °C                                                                                  |
| Материал на тялото                                          | PBT                                                                                           |
| Работен флуид                                               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                                                    |
| Начин на задействане                                        | ръчен                                                                                         |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка                      | Покритие                                                                                      |
| Елемент за настройка                                        | Въртящ бутон със заключване                                                                   |
| Възможност за въртене                                       | 360 deg/не се допуска постоянно завъртане                                                     |
| Индикатор за налягане                                       | с манометър                                                                                   |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 бар...8 бар<br>14.5 psi...116 psi                                      |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                      |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                                                |
| Категория чистота на помещението                            | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                                                   |
| Тегло на продукта                                           | 49 g                                                                                          |
| Материал резбова шийка                                      | Месинг, никелиран                                                                             |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                                           |
| Материал на уплътнението на резбата                         | PTFE                                                                                          |
| Материал на статичните уплътнения                           | NBR                                                                                           |