



Съединителен кабел NEBM-H7G2-E-15-Q14N-LE2

Номер на част: 8097206

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване H7, кодирана за моторна спирачка
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	5 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2 kV
Дължина на кабела	15 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	27 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	55 mm
Диаметър на кабела	5.1 mm
Структура на кабела	2 x 0,51 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.51 mm ² AWG20
Краища на жиля	Кабелен накрайник
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-10 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС

Характеристика	Стойност
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	бял
Материал изолационна обвивка	PVC