


Цилиндър с две бутала DGTZ-GF-10-40-J-T-P-A

Номер на част: 8103500

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	40 mm
Регулируем диапазон на крайно положение/дължина	10 mm
Ø на буталото	10 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Два носача
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Конструктивна структура	Водачи
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.08 Nm
Макс. полезен товар в зависимост от хода при определено разстояние xs	6 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	60 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	60 Б
Движеща се маса	100 g
Тегло на продукта	299 g
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема