

Аналогов модул CPX-4AE-P-B2

Номер на част: 560361

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Тегло на продукта	115 g
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Пневматична връзка	QS-4
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика
Диагностика	Нарушаване на граничната стойност за всеки канал Грешка при параметризирането Лимит на сензорен елемент на един канал
Параметризация	Забавяне диагностика на един канал Хистерезис на всеки модул Мерна единица Изравняване на измерената стойност за всеки канал Диагностика контрол на граничната стойност за всеки канал Диагностика лимит на сензорен елемент за всеки канал Измерване на относително/диференциално налягане
Вътрешно време на цикъла	5 ms
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 50 mA
Брой входове	4
Измервана величина	4x относително налягане/2x диференциално налягане

Характеристика	Стойност
Показваща се мерна/и единица(и)	kPa mbar psi
Формат на данните	15 бита + знак отпред Двоично представяне в mbar, kPa, psi
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност	1 бар
Диапазон на измерване на налягането начална стойност	-1 бар