



Електромагнитен разпределител VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2

Номер на част: 560709

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	12 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	180 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча
Работно напрежение	24 V DC
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние	пневматична пружина
Клас защита	IP40
Номинален диаметър	2.1 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с бутон
Вид управление	предуправляем
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	положително припокриване
Време за превключване изкл.	10 msec
Време за превключване вкл.	12 msec
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,0 W
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Управляващ флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване	2-полюсен Щекер
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	FPM HNBR NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав