

Управляващ блок CPX-СМ-НРР

Номер на част: 562214

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	140 g
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Клас защита	IP65 IP67
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 мсек
Общ брой оси	4
Размери Ш x Д x В	50 mm x 107 mm x 55 mm
Управляващ интерфейс	CAN шина
Vis-интерфейс	1x куплунг M9, 5-полюсен
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение/късо съединение модули Диагностична памет
Поддръжка на конфигурацията	MMI-блок ръчно управление
Параметризация	Приемане на данни на канали Параметри на системата
Бодова скорост	1 Mbit/s
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Протокол	FHPP
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 80 mA
Максимален обем адреси изходи	32 байт
Максимален обем адреси входове	32 байт
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	Error PL: захранване с товар
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC