


Електрическа шейна EGSK-15- -

Номер на част: 562749

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работен ход	25 mm...100 mm
Размер	15
Диаметър на шпиндела	5 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Електромеханична линейна ос със сачмено-винтово задвижване
Връщане в изходно положение	Референтен превключвател
Вид шпиндел	Задвижване сачмено-винтово
Макс. ускорение	10 m/s ²
Макс. скорост	0.16 m/s...0.33 m/s
Точност при повторение	±0,003 - ±0,004 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP10
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Динамично допустимо натоварване фиксиран лагер	590 Б
Динамично допустимо натоварване линейно водене	1532 Б
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	910 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iz	14200 mm ⁴
Макс. сила на подаване Fx	19 Б...57 Б
Статично допустимо натоварване линейно водене	3450 Б
Масов инерционен момент JH на един метър ход	0.0048 kgcm ²
Константа на подаване	1 mm/об....2 mm/об.
Статично допустимо натоварване фиксиран лагер	290 Б
Начин на закрепване	с вътрешна резба и центрираща втулка
Материал на краен капак	Алуминиева отливка под налягане с покритие
Материал на профила	високолегирана стомана, неръждаема
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака на задвижването	Алуминиева отливка под налягане с покритие

Характеристика	Стойност
Материал плъзгач	Стомана
Материал ходова гайка	Стомана
Материал на шпиндела	Стомана