


Електрическа шейна EGSK-20-75-6P

Номер на част: 562762

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работен ход	75 mm
Размер	20
Обратен ход	20 Em
Диаметър на шпиндела	6 mm
Ход на шпиндела	6 mm/об.
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Електромеханична линейна ос със сачмено-винтово задвижване
Връщане в изходно положение	Референтен превключвател
Вид шпиндел	Задвижване сачмено-винтово
Макс. ускорение	10 m/s ²
Макс. скорост	0.79 m/s
Точност при повторение	±0,01 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP10
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Динамично допустимо натоварване фиксиран лагер	1000 Б
Динамично допустимо натоварване линейно водене	2849 Б
Динамично допустимо натоварване сачмено-винтово задвижване	860 Б
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	6100 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iz	62000 mm ⁴
Макс. момент на задвижването	0.069 Nm
Макс. сила Fy	764 Б
Макс. сила Fz	764 Б
Макс. момент Mx	9.9 Nm
Макс. момент My	3.2 Nm
Макс. момент Mz	3.2 Nm
Макс. сила на подаване Fx	72 Б
Момент на празен ход на задвижването	0.005 Nm
Статично допустимо натоварване сачмено-винтово задвижване	1450 Б

Характеристика	Стойност
Статично допустимо натоварване линейно водене	6300 Б
Масов инерционен момент JH на един метър ход	0.01 kgcm ²
Масов инерционен момент JO	0.00144 kgcm ²
Константа на подаване	6 мм/об.
Статично допустимо натоварване фиксиран лагер	1240 Б
Референтен експлоатационен живот	3000 Км
Движеща се маса	64 g
Тегло плъзгач	64 g
Тегло на продукта	583 g
Тегло допълнителен плъзгач	64 g
Основно тегло при 0 mm ход	380 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	27 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба и пасван щифт
Материал на краен капак	Алуминиева отливка под налягане с покритие
Материал на профила	високолегирана стомана, неръждаема
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака на задвижването	Алуминиева отливка под налягане с покритие
Материал плъзгач	Стомана
Материал ходова гайка	Стомана
Материал на шпиндела	Стомана