



Съединителен кабел NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Номер на част: 8115892

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	20
Тегло на продукта	0.5 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване Q7
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Двужилен проводник
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	0.3 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.2 kV
Защита от неправилна полярност	не
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Екраниране	не
Указание за експлоатацията	Да се работи само с външно редуциране на мощността
Дължина на кабела	0.1 m
Характеристики на проводника	Базов
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	11 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	16.5 mm
Диаметър на кабела	1.1 mm
Структура на кабела	2 x 0,08 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.08 mm ² AWG28

Характеристика	Стойност
Краища на жила	с калаено покритие
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Медна сплав със златно покритие
Материал изолационна обвивка	PVC